

**Modlight70 Pro LED Modul gruen**

Eingang 24VDC

LED-Modul (grün)

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371200
ECLASS-6.1	27371220
ECLASS-7.0	27371220
ECLASS-8.0	27371220
ECLASS-9.0	27371220
ECLASS-10.1	27371220
ECLASS-11.1	27371220
ECLASS-12.0	27371220
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879752640
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85319000

**Elektrische Daten | Versorgung**

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	21,6 V
Betriebsspannung DC max.	26,4 V
Stromaufnahme max.	62,5 mA

**Geräteschutz | Elektrisch**

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Material Gehäuse	PC
------------------	----

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02.06.2024

---

Höhe	49 mm
Breite	70 mm
Tiefe	70 mm

---

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

---

Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C

---

**Anschlussyp 1**

---

Befestigungsart	Bajonettverschluss
-----------------	--------------------

---