

Profibus Stecker (Sub-D) 90°

Schraubklemmen bis 12 Mbits/s

Busanschlussstecker 90°
SUB-D9 (Stift), Schraubklemmen
PROFIBUS

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879049818
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten

Abschlusswiderstand integriert, zuschaltbar

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC min.	4,75 V
Betriebsspannung DC max.	5,25 V
Stromaufnahme max.	12,5 mA

Industrielle Kommunikation

Übertragungsrate max.	12 MBit/s
-----------------------	-----------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	64 mm
Breite	40 mm
Tiefe	17 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	80 °C