

## Potenzialklemmenblock

4 x blau/braun

Potenzialklemmenblock

Multicolor

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend



#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27141106
ECLASS-7.0	27141106
ECLASS-8.0	27141106
ECLASS-9.0	27141106
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879327589
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010

#### Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC max.	30 V
Betriebsspannung DC max.	30 V
Summenstrom max.	10 A

#### Installation

Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG-Nummer min.	28
AWG-Nummer max.	14

#### Installation | Anschluss

Anschlussart	Federkraftsteckklemmen
--------------	------------------------

#### Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------	------

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	70 mm
Breite	56 mm
Tiefe	32,5 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	85 °C