

Potenzialklemmenblock grau

Potenzialklemmenblock
grau/grau/grau/grau

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27141106
ECLASS-6.1	27141106
ECLASS-7.0	27141106
ECLASS-8.0	27141106
ECLASS-9.0	27141106
ECLASS-10.1	27141106
ECLASS-11.1	27141106
ECLASS-12.0	27141106
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879286893
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC max.	30 V
Betriebsspannung DC max.	30 V
Summenstrom max.	10 A

Installation

Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm²
AWG-Nummer min.	28
AWG-Nummer max.	14

Installation | Anschluss

Anschlussart	Federkraftsteckklemmen
--------------	------------------------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)

IP20

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	70 mm
Breite	56 mm
Tiefe	32,5 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	85 °C