

Steckkartenträger für Doppelkarte

SKPD 32/ID

Schraubklemmen

32-polig

230 V AC

Beide gelbe Verriegelungshebel sind nach unten gedrückt. Die Europakarte wird in den Kartenhalter eingeschoben. Die Karte wird arretiert, so dass ein sicherer Sitz gewährleistet ist. Durch Drücken auf die gelben Verriegelungsteile wird die Karte ausgeworfen und kann entnommen werden.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402
ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27440402
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879040051
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	230 V
Betriebsstrom max.	4 A

Installation

Anschlussquerschnitt eindrätig min.	0,25 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig max.	4 mm ²

Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig min.	0,5 mm ²
---	---------------------

Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig max.	2,5 mm ²
---	---------------------

Installation | Anschluss

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
--------------	---------------------

Installation | Pin-Belegung

Polzahl	32
---------	----

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	Kunststoff
------------------	------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt
-----------------	-------------

Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene
------------------------------	-------------

Höhe	63 mm
------	-------

Breite	274 mm
--------	--------

Tiefe	167 mm
-------	--------