

Modlink MSDD Steckdoseneinsatz Kaltgerätebuchse

250VAC/10A nach EN 60320-2-2/F

Gerätesteckdose (IEC/EN 60320-2-2/F)

Federkraftklemmen: max. 2× 2.5 mm² (AWG 14)[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038225
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	88 mm
Breite	51 mm
Tiefe	30 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	60 °C

Gerätesteckdose

Anschlussgeometrie	6.3 x 0.8 mm
Betriebsspannung AC	250 V

Betriebsstrom	10 A
Betriebsstrom (ULc)	15 A
Anschlussart	Steckanschluss
Polzahl	2 + PE
Schutzkontakt vorhanden	ja