

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

2xSicherheitsbuchse, 2xLWL Adapter


LWL; LWL; SLB4-F; SLB4-F
2x LWL Adapter (HFBR-4505Z)
2x SLB4-F (Einbaubuchse 4 mm)

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	88 mm
Breite	51 mm
Tiefe	45 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Lagertemperatur min.	5 °C
Lagertemperatur max.	40 °C

SLB4

Anschlussgeometrie	4.8 x 0.8 mm
Betriebsspannung AC max. (UL-listed)	30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed)	42,4 V
Betriebsstrom	24 A
Anschlussart	Flachstecker

Kaufmännische Daten

GTIN	4048879310543
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990