

Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach USA NEMA 5-15

1xRJ45 Bu/Bu + 1x3A Sicherung

- 1 × NEMA 1-15 (Steck-Lötanschluss)
- 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
- 1 × Sicherung (3 A)

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879452762
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	88 mm
Breite	51 mm
Tiefe	53 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Lagertemperatur min.	5 °C
Lagertemperatur max.	40 °C
Sicherung	
Betriebsspannung AC	250 V

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 18.05.2024

Betriebsspannung DC	32 V
Nennstrom	3 A
Schirmblech	
Anschlussinformation	Gewinde M4
Anzugsdrehmoment	0,9 Nm
USA	
Anschlussgeometrie	4.8 x 0.5 mm
Betriebsspannung AC	125 V
Betriebsstrom	15 A
Anschlussart	Steck-Lötanschluss
Polzahl	2 + PE
Schutzkontakt vorhanden	ja
RJ45	
Betriebsspannung AC max. (UL-listed)	30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed)	42,4 V
Betriebsstrom max. (UL)	175 mA
Familie-Bauform	RJ45
Familie-Bauform Rückseite	RJ45
Kabelkategorie min.	Cat5e
Verriegelungsart	Schnappverriegelung