

Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach

USA 2xNEMA 5-15 GFCI + RJ45, ohne Berührungsschutz

- 2× NEMA-GFCI 5-15 (Schraubklemmen)
- 1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879843737
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	88 mm
Breite	116 mm
Tiefe	72 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	70 °C
USA	
Anschlussquerschnitt max.	6 mm²

AWG-Nummer max.	10
-----------------	----

Betriebsspannung AC	125 V
---------------------	-------

Betriebsstrom	15 A
---------------	------

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
--------------	---------------------

Polzahl	2 + PE
---------	--------

Anschlüsse pro Pol	2
--------------------	---

Schutzkontakt vorhanden	ja
-------------------------	----

RJ45

Betriebsspannung AC max. (UL-listed)	30 V
--------------------------------------	------

Betriebsspannung DC max. (UL-listed)	42,4 V
--------------------------------------	--------

Betriebsstrom max. (UL)	175 mA
-------------------------	--------

Familie-Bauform	RJ45
-----------------	------

Familie-Bauform Rückseite	RJ45
---------------------------	------

Kabelkategorie min.	Cat5e
---------------------	-------

Verriegelungsart	Schnappverriegelung
------------------	---------------------