

Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Frankreich

2x Datenausschnitt

1× Frankreich (UTE-NF) weiß

2× RJ45 Ausschnitt

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879600897
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	87,5 mm
Breite	50,7 mm
Tiefe	43 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-5 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Lagertemperatur min.	-10 °C

Lagertemperatur max. 60 °C

Schirmblech

Anschlussinformation Gewinde M4

Anzugsdrehmoment 0,9 Nm

Frankreich (UTE-NF)

Anschlussquerschnitt max. 4 mm²

AWG-Nummer max. 12

Betriebsspannung AC 250 V

Betriebsstrom 16 A

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Polzahl 2 + PE

Anschlüsse pro Pol 2

Schutzkontakt vorhanden ja