

Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung

KDL/E 24/10

Baugröße 24
für 10 Leitungen (0 groß, 10 klein)
Verkauf nur in Verpackungseinheiten

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27400604
ECLASS-7.0	27400604
ECLASS-8.0	27400604
ECLASS-9.0	27400604
ECLASS-10.1	27400604
ECLASS-11.1	27400604
ECLASS-12.0	27400604
ETIM-5.0	EC000211
GTIN	4048879032131
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	39269097

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP54
--------------------------	------

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	PA
------------------	----

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	146 mm
Breite	58 mm
Tiefe	14 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	80 °C