

Comlight57 LED Signalleuchte blau

Produkt abgekündigt

Kompakte Signalleuchte
blau[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-7.0	27371220
ECLASS-8.0	27371220
ECLASS-9.0	27371220
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879402187
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85318070

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme max.	21,8 mA

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	Kunststoff
------------------	------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	61 mm
Breite	57 mm
Tiefe	57 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C

Anschlusstyp 1

Familie-Bauform	M12
-----------------	-----

Geschlecht	male
Kodierung	A
Polzahl	4
PIN 3	BU 0 V
PIN 4	BK 24 V DC