

Modlight50 Pro LED Modul rot

Eingang 24VDC

LED-Modul (rot)

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371200
ECLASS-6.1	27371220
ECLASS-7.0	27371220
ECLASS-8.0	27371220
ECLASS-9.0	27371220
ECLASS-10.1	27371220
ECLASS-11.1	27371220
ECLASS-12.0	27371220
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879751438
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85319000

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	21,6 V
Betriebsspannung DC max.	26,4 V
Stromaufnahme max.	62,5 mA

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	PC
------------------	----

Mechanische Daten | Montagedaten

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 01.05.2024

Höhe	52 mm
Breite	50 mm
Tiefe	50 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C

Anschlussyp 1

Befestigungsart	Bajonettverschluss
-----------------	--------------------
