

## Modlight50 Pro Summermodul

4 Tonarten

Buzzer-Module

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend



#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371200
ECLASS-6.1	27371237
ECLASS-7.0	27371237
ECLASS-8.0	27371237
ECLASS-9.0	27371237
ECLASS-10.1	27371237
ECLASS-11.1	27371237
ECLASS-12.0	27371237
ETIM-5.0	EC001152
GTIN	4048879751568
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85318070

#### Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	21,6 V
Betriebsspannung DC max.	26,4 V
Stromaufnahme max.	62,5 mA

#### Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt

#### Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	PC
------------------	----

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 13.05.2024

---

Höhe	52 mm
Breite	50 mm
Tiefe	50 mm

---

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C

---

**Anschlussyp 1**

Befestigungsart	Bajonettverschluss
-----------------	--------------------