

**Modlight70 Pro LED Modul rot**

Eingang 24VDC

LED-Modul (rot)

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27371200      |
| ECLASS-6.1         | 27371220      |
| ECLASS-7.0         | 27371220      |
| ECLASS-8.0         | 27371220      |
| ECLASS-9.0         | 27371220      |
| ECLASS-10.1        | 27371220      |
| ECLASS-11.1        | 27371220      |
| ECLASS-12.0        | 27371220      |
| ETIM-5.0           | EC000232      |
| GTIN               | 4048879752626 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85319000      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Betriebsspannung DC      | 24 V    |
| Betriebsspannung DC min. | 21,6 V  |
| Betriebsspannung DC max. | 26,4 V  |
| Stromaufnahme max.       | 62,5 mA |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)  | IP65                 |
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt |

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                  |    |
|------------------|----|
| Material Gehäuse | PC |
|------------------|----|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.05.2024

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 49 mm |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe  | 70 mm |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -30 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C  |

**Anschlusstyp 1**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Befestigungsart | Bajonettverschluss |
|-----------------|--------------------|