

Modlight70 Pro Summermodul

4 Tonarten

Buzzer-Module

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371200
ECLASS-6.1	27371237
ECLASS-7.0	27371237
ECLASS-8.0	27371237
ECLASS-9.0	27371237
ECLASS-10.1	27371237
ECLASS-11.1	27371237
ECLASS-12.0	27371237
ETIM-5.0	EC001152
GTIN	4048879752497
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85318070

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	21,6 V
Betriebsspannung DC max.	26,4 V
Stromaufnahme max.	62,5 mA

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	PC
------------------	----

Mechanische Daten | Montagedaten

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 27.04.2024

Höhe	49 mm
Breite	70 mm
Tiefe	70 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C

Anschlusstyp 1

Befestigungsart	Bajonettverschluss
-----------------	--------------------