

Signalsäule Modlight50 Pro bestückt mit LED-Modulen

blau,gruen,gelb,rot,Summermodul

rot, gelb, grün, blau

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend





Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879759649
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85318070
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	21,6 V
Betriebsspannung DC max.	26,4 V
Stromaufnahme max.	430 mA
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt
Mechanische Daten Materialdaten	
Farbe Gehäuse	schwarz



Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	293,5 mm
Breite	50 mm
Tiefe	50 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C