

MKDP 24/00 Kabeldurchführungssystem

Produkt abgekündigt

Baugröße 24
Blindplatte[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27400590
ECLASS-11.1	27400592
ECLASS-12.0	27400592
ETIM-5.0	EC001004
GTIN	4048879611718
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	39269097

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP66
--------------------------	------

Mechanische Daten | Materialdaten

Brennbarkeitsklasse (UL94)	V-0
Material Dichtung	TPE
Material Gehäuse	PA

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	147,5 mm
Breite	59,5 mm
Tiefe	25 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	100 °C