

Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
Beschichtung Verriegelung	verzinkt
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	Zinkdruckguss
Material Verriegelung	Stahl

Mechanische Daten | Montagedaten

Baugröße	A3
Höhe	26,5 mm
Breite	65 mm
Tiefe	38 mm
Verriegelungsart	Längsverriegelung

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	100 °C
Klimakategorie (EN IEC 60068-1)	40/100/21