

1,6er Crimpkontakt ST/gedreht/gold/0,14-0,37 mm²

100 Stück

Gedrehter Crimpkontakt
Stift
1.6 mm
0.14...0.37 mm² (AWG 26...22)
Verpackungseinheit: 100 Stück
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879649933
Verpackungseinheit	100
Zolltarifnummer	85366990

Installation

Anschlussquerschnitt min.	0,14 mm²
Anschlussquerschnitt max.	0,37 mm²
AWG-Nummer min.	26
AWG-Nummer max.	22

Installation | Anschluss

Abisolierlänge	7 mm
Anschlussart	Crimp
Geschlecht	male
Steckzyklen min.	500

Mechanische Daten | Materialdaten

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03.05.2024

Beschichtung Kontakt	vergoldet
----------------------	-----------

Material Kontakt	Messing
------------------	---------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	3,2 mm
------	--------

Breite	3,2 mm
--------	--------

Tiefe	25 mm
-------	-------