

4er Crimpkontakt ST/gedreht/silber/2,5 mm²

100 Stück

Gedrehter Crimpkontakt

Stift

4 mm

2.5 mm² (AWG 14)

Verpackungseinheit: 100 Stück

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879653725
Verpackungseinheit	100
Zolltarifnummer	85366990
Installation	
Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm²
AWG-Nummer max.	14
Installation Anschluss	
Abisolierlänge	9 mm
Anschlussart	Crimp
Geschlecht	male
Steckzyklen min.	500
Mechanische Daten Materialdaten	
Beschichtung Kontakt	versilbert

Material Kontakt

Messing

Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	6 mm
Breite	6 mm
Tiefe	29 mm