

1,6er Crimpkontakt BU/gedreht/gold/0,5 mm²

100 Stück

Gedrehter Crimpkontakt
Buchse
1.6 mm
0.5 mm² (AWG 20)
Verpackungseinheit: 100 Stück
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879653572
Verpackungseinheit	100
Zolltarifnummer	85366990
Installation	
Anschlussquerschnitt max.	0,5 mm²
AWG-Nummer max.	20
Installation Anschluss	
Abisolierlänge	7 mm
Anschlussart	Crimp
Geschlecht	female
Steckzyklen min.	500
Mechanische Daten Materialdaten	
Beschichtung Kontakt	vergoldet

Material Kontakt

Messing

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	3,5 mm
Breite	3,5 mm
Tiefe	21,6 mm