

2,5er Crimpkontakt BU/gedreht/gold/2,5 mm²

100 Stück

Gedrehter Crimpkontakt
Buchse
2.5 mm
2.5 mm² (AWG 14)
Verpackungseinheit: 100 Stück
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879653695
Verpackungseinheit	100
Zolltarifnummer	85366990
Installation	
Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm²
AWG-Nummer max.	14
Installation Anschluss	
Abisolierlänge	6,5 mm
Anschlussart	Crimp
Geschlecht	female
Steckzyklen min.	500
Mechanische Daten Materialdaten	
Beschichtung Kontakt	vergoldet

Material Kontakt

Messing

Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	4,5 mm
Breite	4,5 mm
Tiefe	22 mm