

2,5er Crimpkontakt BU/gedreht/gold/4 mm²

100 Stück

Gedrehter Crimpkontakt

Buchse

2.5 mm

4 mm² (AWG 12)

Verpackungseinheit: 100 Stück

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879653701
Verpackungseinheit	100
Zolltarifnummer	85366990

Installation

Anschlussquerschnitt max.	4 mm²
AWG-Nummer max.	12

Installation | Anschluss

Abisolierlänge	6,5 mm
Anschlussart	Crimp
Geschlecht	female
Steckzyklen min.	500

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Kontakt	vergoldet
----------------------	-----------

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03.05.2024

Material Kontakt

Messing

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	4,5 mm
Breite	4,5 mm
Tiefe	22 mm