

1,6er Crimpkontakt BU/gedreht/silber/0,75-1 mm²

100 Stück

Gedrehter Crimpkontakt

Buchse

1.6 mm

0.75...1 mm² (AWG 18)

Verpackungseinheit: 100 Stück

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879653527
Verpackungseinheit	100
Zolltarifnummer	85366990

Installation

Anschlussquerschnitt min.	0,75 mm ²
Anschlussquerschnitt max.	1 mm ²
AWG-Nummer max.	18

Installation | Anschluss

Abisolierlänge	7 mm
Anschlussart	Crimp
Geschlecht	female
Steckzyklen min.	500

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Kontakt	versilbert
----------------------	------------

Material Kontakt Messing

Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	3,5 mm
Breite	3,5 mm
Tiefe	21,6 mm