

MET Einphasen Steuer-und Trenntransformator

P: 400VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 115VAC

Die MET-Serie umfasst Einphasen-Steuertransformatoren/Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP00 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.

Link zum Produkt

Abbildungen







Abbildung stellvertretend



Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50/60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	230 V
Eingangsspannung 2 AC	400 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	1,9 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	1,1 A

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	35 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	20 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	44 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	25 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC	115 V
---------------------	-------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt
Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a	87 mm
Befestigungsmaß b	104 mm
Befestigungsmaß c	2,9 mm
Höhe	108 mm
Breite	135 mm
Tiefe	134 mm
Durchmesser Bohrung	2,9 mm
Länge Bohrung	9,1 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
EMV	2014/30/EU

Kaufmännische Daten

GTIN	4065909078976
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180