

Modlink MSDD Steckdoseneinsatz Südafrika

250VAC/16A

Südafrika
Schraubklemmen[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879410588
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	87 mm
Breite	51 mm
Tiefe	35 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Lagertemperatur min.	-10 °C
Lagertemperatur max.	60 °C

Südafrika

Anschlussquerschnitt max.	4 mm ²
---------------------------	-------------------

AWG-Nummer max.	12
Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom	16 A
Anschlussart	Schraubklemmen SK
Polzahl	2 + PE
Anschlüsse pro Pol	2
Schutzkontakt vorhanden	ja