

**MQ15-X-Power Bu. Crimpkontakte 2,5mm<sup>2</sup>**

Crimpkontakte

-ROHS konform-

Verpackungseinheit: 100 Stück

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

MQ15-X-Power Bu. Crimpkontakte 2,5mm<sup>2</sup>[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879914826
Verpackungseinheit	100
Zolltarifnummer	85366990

**Elektrische Daten | Versorgung**

Betriebsstrom	16 A
---------------	------

**Installation**

Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>
---------------------------	---------------------

**Installation | Anschluss**

Abisolierlänge	6 mm
Anschlussart	Crimp
Geschlecht	female
Steckzyklen min.	500

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Beschichtung Kontakt	versilbert
Material Kontakt	Kupferlegierung

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02.06.2024

Höhe	3,5 mm
Breite	3,5 mm
Tiefe	21,5 mm