

ABB Schaltgerätestörmodul

RC, 110/230VAC

110 V AC/DC

230 V AC/DC

RC

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.



[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020008
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010

Kompatibilität | Kompatibel zu

Passende Schaltgeräte	A 26...A 110
-----------------------	--------------

Elektrische Daten

Bedämpfungsfaktor	1.5× UN
-------------------	---------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC min.	110 V
Eingangsspannung AC max.	250 V
Eingangsspannung DC min.	110 V
Eingangsspannung DC max.	250 V

Installation | Anschluss

Anschlussinformation	Steckkontakt
----------------------	--------------

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	Kunststoff

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	40 mm
Breite	34,5 mm
Tiefe	15 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C