

Power Distributor PD4 Plug 24+E

Anschlusstecker zu 27680 bzw. 27681

Industriebuchse 24+PE
Selbstanschließbar

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27142601
ECLASS-7.0	27142601
ECLASS-8.0	27142601
ECLASS-9.0	27142601
ECLASS-10.1	27142601
ECLASS-11.1	27142606
ECLASS-12.0	27142606
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879063432
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten

Sicherheitsgrad	SELV
-----------------	------

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	50 V
Betriebsspannung DC	120 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	9 A

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt

Mechanische Daten | Materialdaten

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 24.04.2024

Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss

Mechanische Daten | Montagedaten

Klemmbereich min.	9 mm
Klemmbereich max.	17 mm
Höhe	120 mm
Breite	43 mm
Tiefe	70 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C