

MIRO TR 6,2MM SK Optokopplermodul

IN: 48 VDC - OUT: 48 VDC / 2 A

Transistor 2 A
48 V DC
Trennfunktion im Ausgangskreis
Schraubklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen




Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1 27371604

ECLASS-12.0 27371604

ETIM-5.0 EC001504

GTIN 4048879026833

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85414900

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AUS DC min. 0 V

Eingangsspannung AUS DC max. 5 V

Eingangsspannung DC min. 10 V

Eingangsspannung DC max. 48 V

Eingangsstrom DC 7 mA

Elektrische Daten | Ausgang

Ausschaltverzögerung max. 5 ms

Einschaltverzögerung max. 1 ms

Ruhestrom AUS max. 0,3 mA

Schaltfrequenz induktiv max. 1 Hz

Schaltfrequenz ohmsch max. 10 Hz

Schaltspannung DC min. 5 V

Schaltspannung DC max. 48 V

Schaltstrom min. 1 mA

Schaltstrom max. 2 A

Spannungsabfall DC max. 0,3 V

Diagnosen

Statusanzeige LED gelb

Geräteschutz | Elektrisch

Bemessungsstoßspannung 2,5 kV

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit schwer entflammbar

Mechanische Daten | Materialdaten

Farbe Gehäuse schwarz

Material Gehäuse Kunststoff

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)

Höhe 78 mm

Breite 6,2 mm

Tiefe 70 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 4

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontaktträger grün

Polzahl 1

PIN 1 13 +

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	1
PIN 1	14
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	1
PIN 1	A 1
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	1
PIN 1	A 2