

LED-Anzeigebaustein rot/grün

LED 5mm - 24V DC - 15mA - IP40

(rot/grün)

24 V DC

Schutzart IP40

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen





Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879040853
Verpackungseinheit	10
Zolltarifnummer	85318070

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	20,4 V
Betriebsspannung DC max.	26,4 V
Stromaufnahme min.	13 mA
Stromaufnahme max.	17 mA

Installation | Anschluss

Anschlussinformation	Faston 2.8x0.8 mm
----------------------	-------------------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP40
--------------------------	------

Mechanische Daten

Durchmesser LED	5 mm
-----------------	------

Mechanische Daten | Materialdaten

Farbe Gehäuse	grau
Material Gehäuse	PVC

Mechanische Daten | Montagedaten

Durchmesser Frontplattenbohrung	8 mm
Höhe	18,5 mm
Breite	12 mm
Tiefe	53 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C