

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 630VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator  
630 VA  
Isolationsklasse T 60/B

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27031302 |
| ECLASS-6.1          | 27031302 |
| ECLASS-7.0          | 27031302 |
| ECLASS-8.0          | 27031302 |
| ECLASS-9.0          | 27031302 |
| ECLASS-10.1         | 27031302 |
| ECLASS-11.1         | 27031302 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 01.05.2024

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ECLASS-12.0                                | 27031302                                      |
| ETIM-5.0                                   | EC002486                                      |
| GTIN                                       | 4048879079006                                 |
| Verpackungseinheit                         | 1                                             |
| Zolltarifnummer                            | 85043180                                      |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                               |
| Netzfrequenz                               | 50 ... 60 Hz                                  |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                                               |
| Eingangsspannung AC                        | 230 V                                         |
| Eingangsspannung AC min.                   | 218,5 V                                       |
| Eingangsspannung AC max.                   | 241,5 V                                       |
| Eingangsstrom AC                           | 2,98 A                                        |
| Einschaltstrom max.                        | 75,6 A                                        |
| Kurzschlussstrom                           | 82,3 A                                        |
| <b>Elektrische Daten   Ausgang</b>         |                                               |
| Ausgangsspannung AC                        | 230 V                                         |
| Ausgangsspannung einstellbar               | nein                                          |
| Schaltleistung AC max.                     | 630 VA                                        |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                               |
| Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang   | 4 kV                                          |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                               |
| Geeignet für Befestigungsart               | Schlüssellochabhängung                        |
| Befestigungsmaß a                          | 107,5 mm                                      |
| Befestigungsmaß b                          | 122 mm                                        |
| Befestigungsmaß c                          | 7 mm                                          |
| Höhe                                       | 129 mm                                        |
| Breite                                     | 150 mm                                        |
| Tiefe                                      | 148 mm                                        |
| Durchmesser Bohrung                        | 7 mm                                          |
| Länge Bohrung                              | 11 mm                                         |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                               |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                                        |
| Betriebstemperatur max.                    | 60 °C                                         |
| Lagertemperatur min.                       | -40 °C                                        |
| Lagertemperatur max.                       | 80 °C                                         |
| <b>Konformität</b>                         |                                               |
| Produktstandard                            | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |