

MSVD Steckdose GB

British Standard mit LED

England (weiß)

LED (gelb)

Schraubklemmen: max. 4 mm²[Link zum Produkt](#)**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879039246
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom	13 A

Installation

Anschlussquerschnitt max.	4 mm ²
---------------------------	-------------------

Installation | Anschluss

Anschlussart	Schraubklemmen SK
--------------	-------------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	75 mm
Breite	70 mm
Tiefe	56 mm