

Verschlusschraube M12 Metall

6-Kant, 13mm, CU-ZN 37-40

Verschlusschraube M12×1 mm
Metall, 6-kant, 1 Stück[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	23111190
ECLASS-6.1	23111190
ECLASS-7.0	23111190
ECLASS-8.0	23111190
ECLASS-9.0	23111102
ECLASS-10.1	23111190
ECLASS-11.1	23111102
ECLASS-12.0	23111102
ETIM-5.0	EC000032
GTIN	4048879058780
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	74153300

Installation | Anschluss

Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Befestigungsgewinde	M12 x 1

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Schutzart (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Gehäuse	vernickelt
Material Gehäuse	Messing

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-----------------	--

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-100 °C
-------------------------	---------

Betriebstemperatur max. 205 °C