

MIRO TH 5VDC FK Optokopplermodul

IN: 5,5 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A

Triac 0.5 A  
5 V DC  
Federkraftklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen






Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27371601 |
| ECLASS-6.1          | 27371604 |
| ECLASS-7.0          | 27371604 |
| ECLASS-8.0          | 27371604 |
| ECLASS-9.0          | 27371604 |
| ECLASS-10.1         | 27371604 |
| ECLASS-11.1         | 27371604 |

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| ECLASS-12.0                                | 27371604                |
| ETIM-5.0                                   | EC001504                |
| GTIN                                       | 4048879021715           |
| Verpackungseinheit                         | 1                       |
| Zolltarifnummer                            | 85414900                |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                         |
| Eingangsspannung AUS DC min.               | 0 V                     |
| Eingangsspannung AUS DC max.               | 2 V                     |
| Eingangsspannung DC min.                   | 4 V                     |
| Eingangsspannung DC max.                   | 5,5 V                   |
| Eingangsstrom DC                           | 11,3 mA                 |
| <b>Elektrische Daten   Ausgang</b>         |                         |
| Ausschaltverzögerung max.                  | 10 ms                   |
| Einschaltverzögerung max.                  | 10 ms                   |
| Ruhestrom AUS max.                         | 0,3 mA                  |
| Zusatzbedingung Schaltfrequenz             | je nach Beschaltung     |
| Schaltfrequenz max.                        | 20 Hz                   |
| Schaltspannung AC min.                     | 24 V                    |
| Schaltspannung AC max.                     | 250 V                   |
| Schaltstrom min.                           | 2 mA                    |
| Schaltstrom max.                           | 0,5 A                   |
| Spannungsabfall AC max.                    | 1,5 V                   |
| <b>Diagnosen</b>                           |                         |
| Statusanzeige LED                          | gelb                    |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                         |
| Bemessungsstoßspannung                     | 2,5 kV                  |
| <b>Geräteschutz   Medien</b>               |                         |
| Flammbeständigkeit                         | schwer entflammbar      |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                         |
| Farbe Gehäuse                              | schwarz                 |
| Material Gehäuse                           | Kunststoff              |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                         |
| Befestigungsart                            | geschnappt              |
| Geeignet für Befestigungsart               | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe                                       | 78 mm                   |
| Breite                                     | 6,2 mm                  |
| Tiefe                                      | 70 mm                   |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                         |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                  |
| Betriebstemperatur max.                    | 60 °C                   |
| <b>Anschluss typ 4</b>                     |                         |
| Anschlussart                               | Federkraftklemmen FK    |
| Familie-Bauform                            | Klemme                  |
| Geschlecht                                 | female                  |
| Farbe Kontaktträger                        | schwarz                 |
| Polzahl                                    | 1                       |
| PIN 1                                      | 13                      |
| Anschlussart                               | Federkraftklemmen FK    |
| Familie-Bauform                            | Klemme                  |
| Geschlecht                                 | female                  |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Farbe Kontaktträger | schwarz              |
| Polzahl             | 1                    |
| PIN 1               | 14                   |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | schwarz              |
| Polzahl             | 1                    |
| PIN 1               | + A 1                |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | schwarz              |
| Polzahl             | 1                    |
| PIN 1               | - A 2                |