

Siemens Schaltgerätestörmodul

RC, 24-48VAC/DC

24 V AC/DC

48 V AC/DC

RC

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.



[Link zum Produkt](#)
Abbildungen


Abbildung stellvertretend


Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879010849
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
Kompatibilität Kompatibel zu	
Passende Schaltgeräte	3 RT 20.25/26/27/28
Elektrische Daten	
Bedämpfungsfaktor	1.5× UN
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC min.	24 V
Eingangsspannung AC max.	70 V
Eingangsspannung DC min.	24 V
Eingangsspannung DC max.	70 V
Installation Anschluss	
Anschlussinformation	Steckkontakt
Geräteschutz Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten Materialdaten	
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	18,5 mm
Breite	30,2 mm
Tiefe	11,5 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C