

Modlink MSDD Steckdoseneinsatz Deutschland

250VAC/16A gelb

Deutschland (VDE) gelb
für Einbau vor Hauptschalter
Schraubklemmen

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038287
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	88 mm
Breite	51 mm
Tiefe	68 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	60 °C

Deutschland (VDE)

Anschlussquerschnitt max.	6 mm ²
---------------------------	-------------------

AWG-Nummer max.	10
Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom	16 A
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Polzahl	2 + PE
Anschlüsse pro Pol	2
Schutzkontakt vorhanden	ja