

Modlink MSDD Steckdoseneinsatz USA NEMA 5-15

125VAC/3A mit Sicherung

USA (NEMA 5-15)
mit Sicherung
Steck-Lötanschluss

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038195
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	88 mm
Breite	51 mm
Tiefe	60 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Lagertemperatur min.	10 °C
Lagertemperatur max.	60 °C

Sicherung

Betriebsspannung AC	250 V
---------------------	-------

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03.05.2024

Betriebsspannung DC	32 V
Nennstrom	3 A
USA	
Anschlussgeometrie	4.8 x 0.5 mm
Betriebsspannung AC	125 V
Betriebsstrom	3 A
Anschlussart	Steck-Lötanschluss
Polzahl	2 + PE
Schutzkontakt vorhanden	ja