

Modlink MSDD Steckdoseneinsatz Schweiz

250VAC/10A

Schweiz
Federkraftklemmen[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038188
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	88 mm
Breite	51 mm
Tiefe	30 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Lagertemperatur min.	-10 °C
Lagertemperatur max.	60 °C

Schweiz

Anschlussquerschnitt max.	1,5 mm ²
---------------------------	---------------------

AWG-Nummer max. 16

Betriebsspannung AC 250 V

Betriebsstrom 10 A

Anschlussart Federkraftklemmen FK

Polzahl 2 + PE

Anschlüsse pro Pol 2

Schutzkontakt vorhanden ja