

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

2xUSB-A Bu/Bu + 2xRJ45

RJ45; RJ45; USB; USB (A)
2× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
2× USB (Buchse/Buchse) Bauform A

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037778
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	88 mm
Breite	51 mm
Tiefe	60 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	60 °C

Schirmblech

Anschlussinformation	Gewinde M4
----------------------	------------

Anzugsdrehmoment 0,9 Nm

USB

Betriebsspannung AC	48 V
Betriebsspannung DC	48 V
Betriebsspannung DC (UL-listed)	42,4 V
Betriebsstrom max.	500 mA
USB Spezifikation	2.0
Übertragungsrate max.	480 MBit/s
Verriegelungsart	Schnappverriegelung

RJ45

Betriebsspannung AC max. (UL-listed)	30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed)	42,4 V
Betriebsstrom max. (UL)	175 mA
Familie-Bauform	RJ45
Familie-Bauform Rückseite	RJ45
Kabelkategorie min.	Cat5e
Verriegelungsart	Schnappverriegelung