

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

4×RJ45

RJ45; RJ45; RJ45; RJ45  
4× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27189217      |
| ECLASS-6.1         | 27189217      |
| ECLASS-7.0         | 27189217      |
| ECLASS-8.0         | 27189217      |
| ECLASS-9.0         | 27189217      |
| ECLASS-10.1        | 27182806      |
| ECLASS-11.1        | 27182806      |
| ECLASS-12.0        | 27182806      |
| ETIM-5.0           | EC002625      |
| GTIN               | 4048879037600 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

Mechanische Daten | Montagedaten

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 88 mm |
| Breite | 51 mm |
| Tiefe  | 21 mm |

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lagertemperatur min. | 5 °C  |
| Lagertemperatur max. | 40 °C |

RJ45

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V   |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Betriebsstrom max. (UL)   | 175 mA              |
| Familie-Bauform           | RJ45                |
| Familie-Bauform Rückseite | RJ45                |
| Kabelkategorie min.       | Cat5e               |
| Verriegelungsart          | Schnappverriegelung |