

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

2×USB-A Bu/Bu + 1×DVI

USB (Bauf. A); DVI

2× USB (Buchse/Buchse) Bauform A

1× DVI (Buchse/Buchse)

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879355643
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	88 mm
Breite	51 mm
Tiefe	45 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Lagertemperatur min.	5 °C
Lagertemperatur max.	40 °C

Schirmblech

Anschlussinformation	Gewinde M4
----------------------	------------

Anzugsdrehmoment	0,9 Nm
------------------	--------

USB

Betriebsspannung AC	48 V
Betriebsspannung DC	48 V
Betriebsspannung DC (UL-listed)	42,4 V
Betriebsstrom max.	500 mA
USB Spezifikation	2.0
Übertragungsrate max.	480 MBit/s
Verriegelungsart	Schnappverriegelung

DVI

Betriebsspannung AC max.	40 V
Betriebsstrom max.	1,5 A
Familie-Bauform Rückseite	DVI
Geschlecht	female
Geschlecht Rückseite	female
Polzahl	24 + 4