

Modlink MSDD Steckdoseneinsatz China

250VAC/10A Schraubanschluss

China (CCC)
Schraubklemmen
mit Berührungsschutz

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879037266
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	88 mm
Breite	51 mm
Tiefe	25 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	60 °C

China (CCC)

Anschlussquerschnitt eindrängig max.	4 mm ²
--------------------------------------	-------------------

Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig max.	4 mm ²
Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom	10 A
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Polzahl	2 + PE
Anschlüsse pro Pol	2
Schutzkontakt vorhanden	ja