

Modlink MSDD Steckdoseneinsatz USA NEMA 5-20

GFCI 125VAC/20A

USA (2× NEMA-GFCI 5-20)
(Ground Fault Circuit Interrupter) Fehlerstromschutzschalter
Schraubklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879037259
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	88 mm
Breite	51 mm
Tiefe	27 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	60 °C
USA	
Anschlussquerschnitt max.	6 mm²

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 27.05.2024

AWG-Nummer max.	10
Betriebsspannung AC	125 V
Betriebsstrom	20 A
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Polzahl	2 + PE
Anschlüsse pro Pol	2
Schutzkontakt vorhanden	ja