

Modlink MSDD Steckdoseneinsatz Brasilien

250VAC/10 A 2-fach

Brasilien
Schraubklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879310345
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	88 mm
Breite	51 mm
Tiefe	35 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Lagertemperatur min.	5 °C
Lagertemperatur max.	35 °C

Brasilien

Anschlussquerschnitt max.	1,5 mm ²
---------------------------	---------------------

AWG-Nummer max.	16
Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom	10 A
Anschlussart	Schraubeklemmen SK
Polzahl	2 + PE
Anschlüsse pro Pol	2
Schutzkontakt vorhanden	ja