

Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach China

1x RJ45 + 1x Datenausschnitt

- 1x China (weiß)
- 1x RJ45, 8-pol. Metall, CAT6A (Buchse/Buchse)
- 1x RJ45 Ausschnitt

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879601139
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	87,5 mm
Breite	50,7 mm
Tiefe	30,7 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-5 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 17.05.2024

Lagertemperatur min.	-10 °C
----------------------	--------

Lagertemperatur max.	60 °C
----------------------	-------

Schirmblech

Anschlussinformation	Gewinde M4
----------------------	------------

Anzugsdrehmoment	0,9 Nm
------------------	--------

China (CCC)

Anschlussquerschnitt eindrätig max.	4 mm ²
-------------------------------------	-------------------

Anschlussquerschnitt mehr-/feindrätig max.	4 mm ²
--	-------------------

Betriebsspannung AC	250 V
---------------------	-------

Betriebsstrom	10 A
---------------	------

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
--------------	---------------------

Polzahl	2 + PE
---------	--------

Anschlüsse pro Pol	2
--------------------	---

Schutzkontakt vorhanden	ja
-------------------------	----

RJ45

Betriebsspannung AC max. (UL-listed)	30 V
--------------------------------------	------

Betriebsspannung DC max. (UL-listed)	42,4 V
--------------------------------------	--------

Betriebsstrom max. (UL)	175 mA
-------------------------	--------

Familie-Bauform	RJ45
-----------------	------

Familie-Bauform Rückseite	RJ45
---------------------------	------

Kabelkategorie min.	Cat6a
---------------------	-------

Verriegelungsart	Schnappverriegelung
------------------	---------------------