

**Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung**

KDP 24/17

Baugröße 24

Verkauf nur in Verpackungseinheiten

Kabeldurchmesser (17)× 5...9.2 mm

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27189217      |
| ECLASS-6.1         | 27400604      |
| ECLASS-7.0         | 27400604      |
| ECLASS-8.0         | 27400604      |
| ECLASS-9.0         | 27400604      |
| ECLASS-10.1        | 27400604      |
| ECLASS-11.1        | 27400604      |
| ECLASS-12.0        | 27400604      |
| ETIM-5.0           | EC000211      |
| GTIN               | 4048879031677 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 39269097      |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
|--------------------------|------|

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                  |    |
|------------------|----|
| Material Gehäuse | PA |
|------------------|----|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 146 mm |
| Breite | 58 mm  |
| Tiefe  | 14 mm  |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C  |