

## Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung

KDP 24/23

Baugröße 24

Kabeldurchmesser (23)× 4.3...8.1 mm

Verkauf nur in Verpackungseinheiten

Kabeldurchmesser (23)× 4.3...8.1 mm

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27400604
ECLASS-7.0	27400604
ECLASS-8.0	27400604
ECLASS-9.0	27400604
ECLASS-10.1	27400604
ECLASS-11.1	27400604
ECLASS-12.0	27400604
ETIM-5.0	EC000211
GTIN	4048879031653
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	39269097

#### Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
--------------------------	------

#### Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	PA
------------------	----

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	146 mm
Breite	58 mm
Tiefe	14 mm

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C