

## Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung

KDP/R

rund (M50)

Verkauf nur in Verpackungseinheiten

Kabeldurchmesser (3)× 6...10 mm, (1)× 9.6...15.9 mm

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27400604
ECLASS-7.0	27400604
ECLASS-8.0	27400604
ECLASS-9.0	27400604
ECLASS-10.1	27400604
ECLASS-11.1	27400604
ECLASS-12.0	27400604
ETIM-5.0	EC000211
GTIN	4048879031639
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	39269097

#### Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
--------------------------	------

#### Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	PA
------------------	----

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt, geschnappt
Blechstärke min. (Schnappbefestigung)	1,5 mm
Blechstärke max. (Schnappbefestigung)	2 mm
Blechstärke min. (Schraubbefestigung)	1,5 mm
Blechstärke max. (Schraubbefestigung)	2 mm
Höhe	33 mm
Breite	58 mm
Tiefe	58 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C